

Product data sheet

Characteristics

PRA35118

Cofret cu Montaj Incastrat Pragma, Ip40, 1X18
Module, fara Usa



Principal

Gama	Pragma
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip dulap	Tablou de distributie
Latime	Perete 456 mm Exterior 486 mm
Inaltime	Perete:330 Mm Exterior:360 mm
Adancime	Perete:86 Mm Exterior:23 mm
18 module pe rand	18
Numar de randuri orizontale	1
Clasa de izolatie electrica	Izolatie dubla Clasa II
Echipament furnizat	1 x eticheta de identificare 1 x marking kit 1 x bloc terminal 1 x banda de obturare
Tip de usa	Fara

Suplimentar

Montare dulap	Incastrat
Numar de pasi de 9mm pe rand	36
Numarul total de module de 18 mm	18
Puterea disipata in W	45 W
[In] calibru	90 A
[Ui] tensiune de izolatie	400 V
Tip sina	DIN
Descriere placa de montare	Fara placa de montaj
Intrare cablu	Cablu sau tub Pre-decupaje laterale Placi detasabile
Numar blocuri terminale	1 impamantare (Quick) cu 24borne
Conexiuni blocuri terminale	3 x 25 mm ² pentru impamantare 21 x 4 mm ² pentru impamantare
Material carcasa	Partea din spate technoplastic Parte frontala technoplastic
Culoare	Cofret:Alb (RAL 9016) Parte frontala:gri (RAL 7004)
Tara vizata	Olanda Spania
Adancime de montaj	86 mm
Adancime interioara	84 mm

Mediu

Rezistentă la foc	Partea din spate:650 °C Parte frontală:650 °C
Grad de protecție IP	IP30 fara usa IP40 cu usa
Grad de protecție IK	IK08 fara usa IK09 cu usa
Categorie de supratensiune	II
Temperatura ambientală de funcționare	-25...60 °C
Standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	13,5 cm
Latime prima forma de impachetare	38,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	51,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	3,06 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	31
Înălțime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	106,86 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------