

XVSV7BBN

Alarme electronice editabile, din72 -voce,
negre, NPN, 12, 24V DC



Principal

Gama de produse	Harmony XVS
Tip produs sau componenta	Editable electronic alarm
Unitate tip far sau baterie de indicatoare	Sound unit
Nume scurt al dispozitivului	XVSV

Suplimentar

Culoare	Gri inchis
Tip de intrare	Bit 6 channel input Binar 63 channel input
Stil de asamblare	Gata asamble
Material	PC (polycarbonat): corpul dispozitivului PC (polycarbonat): back cover TPE (elastomer termoplastic): panou frontal NBR (nitrile butadiene rubber)
Marcaj	CE
Categorie de supratensiune	Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140
Suport de montare	72 mm DIN rail
[Us] tensiune nominala de alimentare	12...24 V c.c.
[Ue] tensiune nominala de functionare	10...30 V c.c.
[Ui] tensiunea nominala de izolare	250 V
Curentul de varf	30 A
Calibru fuzibili asociati	1 A
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
Putere consumata in W	1,8 W
Consum de curent	75 mA la 24 V c.c.
Capacitate conexiune de prindere	<= 1 x 1,5 mm ²
Aplicatie a dispozitivului	Printing Subway Packaging
Diametrul de montaj	80 mm
Latime	80 mm
Inaltime	80 mm
Adancime	24,9 mm
Greutate neta	0,142 kg

Mediu

Tip de iesire discreta	NPN
Tip semnalizare	Adjustable vocal sound
Standarde	SR EN 60947-5-1
Tratament protector	TC
Temperatura ambietala pentru depozitare	-20...60 °C
Temperatura ambientala de functionare	-10...55 °C
Grad de poluare	2
Umiditate relativa	35...85 % fără condensare
Rezistenta la vibratii	7 gn
Grad de protectie IP	Panel mounted IP65 conformitate cu EN/IEC 60529 Montaj pe perete IP20
Nivel de zgomot	0...89 dB (stop or suppress) la 1 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,0 cm
Latime prima forma de impachetare	11,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	311,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	15 cm
Latime a doua forma de impachetare	30 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,541 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	75 cm
Latime a treia forma de impachetare	40 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80 cm
Greutate a treia forma de impachetare	74,76 kg


Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata

Garantie contractuala


Garantie	18 luni
----------	---------

Dimensions



(t) : Waterproof rubber (1.6 mm / 0.06 in.)


Panel Cut Dimensions



(1) Installation panel


A	B	C
68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)

Wall Mount Dimensions



(1) Installation panel

Wiring Diagram



- (1) Green
- (2) Yellow
- (3) Brown
- (4) Blue
- (5) Purple
- (6) Gray
- (7) Black
- (8) Red
- (9) Fuse (Rated current: 1 A)