





Principal

Gama de produse	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nume serie	Format standard
Tip produs sau componenta	Cap limitator
Nume scurt al dispozitivului	ZCKD
Tip cap	Cap rotativ
Compatibilitate produs	XCKS XCKL XCKM

Corp asociat	ZCKSD35H29
	ZCKM1H7
	ZCKL1H7
	ZCKS8
	ZCKS9H29
	ZCKSD31
	ZCKS8H29
	ZCKLD31H7
	ZCKM6H29
	ZCKS7H29
	ZCKS7
	ZCKLD37H7
	ZCKM7H29
	ZCKMD31H29
	ZCKS2
	ZCKM6
	ZCKS2H29
	ZCKM5H29
	ZCKMD37H29
	ZCKM9
	ZCKSD39
	ZCKL5
	ZCKMD31
	ZCKSD37H29
	ZCKM8H7
	ZCKMD39
	ZCKSD39H29
	ZCKL8H7
	ZCKL1
	ZCKM1
	ZCKSD31H29
	ZCKMD35H7
	ZCKS6
	ZCKMD37H7
	ZCKM7H7
	ZCKLD35
	ZCKMD31H7
	ZCKS9
	ZCKL6
	ZCKM8H29
	ZCKLD37
	ZCKM8
	ZCKM7
	ZCKS5H29
	ZCKS1H29
	ZCKL7H7
	ZCKL8
	ZCKS1
	ZCKMD39H29
	ZCKS5
	ZCKMD35H29
	ZCKL7
	ZCKS6H29
	ZCKLD31
	ZCKLD39H7
	ZCKL5H7
	ZCKLD39
	ZCKM5
	ZCKMD39H7
	ZCKSD37
	ZCKLD35H7
	ZCKMD37
	ZCKM1H29
	ZCKM5H7
	ZCKL6H7
	ZCKM9H29
	ZCKSD35
	ZCKM6H7
	ZCKMD35
Miscare a capului de operare	Rotativ
Tip de operator	Parghie cu rola cu arc termoplastic (lungimea variabilei ajustabilă)
Tip de apropiere	Apropiere laterala, 2 directii

Suplimentar

Actionare comutator	Cu cama la 30°
Deschidere pozitiva	Fara
Material cap	Plastic

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
Caracteristica de mediu	Mediu standard

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,500 cm
Latime prima forma de impachetare	6,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,900 cm
Greutate prima forma de impachetare	95,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	28
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,907 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------