

Gegevensblad product

Kenmerken

A9N26924

OF - Hulpcontact - 1 C/O - 24-130V DC /
24-415V AC - Acti9 Hulpelementen



Hoofd

Productreeks	Acti 9
Product or component type	OC contact
Device short name	OF
Samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
Spanning stuurkring	24...415 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Aantal modules van 9 mm	1

Complementair

Mounting mode	Vast
Mounting support	DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
Height	85,3 mm
Width	9 mm
Depth	73,5 mm
Net weight	30 g
Colour	Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - stijf Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopring
Wire stripping length	9 mm
Tightening torque	1 N.m

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-1
Product certifications	ASEFA[RETURN]KEMA[RETURN]LCIE[RETURN]ASTA
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Pollution degree	3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for operation	-25...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,9 cm
Package 1 Width	2,1 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	37 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	501 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,088 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------