

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYEL166D8

Spacial SF / SM - Aardkabels - Ø6mm²
L=160mm - 10 stuks



Hoofd

Range	Spacial
Anwendung	Multifunctioneel
Product or component type	Aardingsdraad
Apparaatsamenstelling	1 invoerkabel
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Materiaal	PVC (polyvinylchloride) groen en geel voor schede Koper en koperlegering voor aansluitklem
Bevestigingsmethode	Moer en sluitring - op aardverbinding locatie
Lengte	160 mm
Breedte	10 mm
Nominale doorsnede	6 mm ²
Diameter	8,3 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,01 cm
Package 1 Width	7,01 cm
Package 1 Length	1,5 cm
Package 1 Weight	0,01 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	1,5 cm
Package 2 Width	3,5 cm
Package 2 Length	17 cm
Package 2 Weight	117 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja

RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------