

Spacial S3D - Kast - Volle deur - Montageplaat
- 800x600x200mm - IP66 - IK10



Range	Spacial
Product name	Spacial S3D
Applicatie	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
Nominale hoogte kast	800 mm
Nominale breedte kast	600 mm
Nominale diepte kast	200 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving montageplaat	Gewoon
Type wartelplaat	Norm
Type toebehoren installatie	Wandmontage
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 montageplaat 1 deur met slot 1 kabelwartelplaat

Samenstelling lichaam	Lichaam uit één stuk Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte
Aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
Verwijderbare delen	Deur via scharnieren Kabelkwartelplaat met schroeven Montageplaat via bevestigingselement
Materiaal	Behuizing: staal Montageplaat: gegalvaniseerd staal
Oppervlakte afwerking	Behuizing: epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035)
Standards	IEC 62208
Product certifications	DNV[RETURN]cUL[RETURN]LR[RETURN]GL[RETURN]UL[RETURN]BV
Net weight	29 kg

NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X/13
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,5 cm
Package 1 Width	61,5 cm
Package 1 Length	81,0 cm
Package 1 Weight	29,189 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	177 cm
Package 2 Weight	360,268 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------