

Gegevensblad product

Kenmerken

13957

Mini Kaedra - Weerbestendige behuizing - 1x4 modules - 1xOpening



Hoofd

Range	Kaedra
Product or component type	Weerbestendige behuizing
Enclosure type	Minikast voor modulair apparaat
Toebehoren die bij kast worden geleverd	1 steun klemmenblok 1 markeerkit
Beschrijving montageplaat	Gegroefd

Complementair

Montage behuizing	Oppervlak
Aantal modules van 9 mm	8
Aantal modules (18 mm) per rij	4
Totaal aantal modules (18 mm)	4
Aantal horizontale rijen	1
Elektrische isolatieklasse	Dubbele isolatie Klasse II
Meegeleverde apparatuur	1 markeringskit 1 steun aansluitblok
Type frontplaat	Transparant
Vermogensdissipatie in W	10 W
[In] rated current	63 A
Railtype	DIN
Aantal voorgestane PG ISO	3
Locking options description	Optioneel sleutelslot
Materiaal kast	Zelfdovend polymeer
Breedte	123 mm
Hoogte	200 mm
Diepte	112 mm
Inwendige diepte	56 mm
Kleur	Deur: transparant groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)

Omgeving

Standards	IEC 670 EN 50102 IEC 60439-3 EN 50262 IEC 60529
Vuurbestendigheid	750 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 conform aan EN 50102
Omgevingskenmerken (UV)	UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010 UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013

Overvoltage category	II
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11 cm
Package 1 Width	12 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	500 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	22 cm
Package 2 Width	34 cm
Package 2 Length	41 cm
Package 2 Weight	4,8 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	216
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	128,304 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------