

# Gegevensblad product

## Kenmerken

13983

Mureva verdeler voor DINrail componenten,  
2x12 modulen, aarde verdeelblok



### Hoofd

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Range                     | Mureva                      |
| Product name              | Mureva behuizing            |
| Product or component type | Weerbestendige behuizing    |
| Enclosure type            | Kast voor modulair apparaat |
| Beschrijving montageplaat | Gegroefd                    |

### Complementair

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage behuizing              | Oppervlak                                                                                   |
| Aantal modules van 9 mm        | 24                                                                                          |
| Aantal modules (18 mm) per rij | 12                                                                                          |
| Totaal aantal modules (18 mm)  | 24                                                                                          |
| Aantal horizontale rijen       | 2                                                                                           |
| Elektrische isolatieklasse     | Dubbele isolatie<br>Klasse II                                                               |
| Meegeleverde apparatuur        | 2 markeringskit<br>2 bedradingsbeugel<br>1 klemmenblok 32 openingen<br>1 steun aansluitblok |
| Type frontplaat                | Transparant<br>Omkeerbaar                                                                   |
| Vermogensdissipatie in W       | 34 W                                                                                        |
| [In] rated current             | 63 A                                                                                        |
| Railtype                       | DIN                                                                                         |
| Aantal voorgestante PG ISO     | 17                                                                                          |
| Aantal klemmenblokken          | 1 aarding (schroefverbinding) met 32 vertrekkers                                            |
| Vertrekken verdeelklem         | 16 x 16 mm <sup>2</sup> + 16 x 10 mm <sup>2</sup>                                           |
| Locking options description    | Optioneel sleutelslot                                                                       |
| Materiaal kast                 | Zelfdovend polymeer                                                                         |
| Breedte                        | 340 mm                                                                                      |
| Hoogte                         | 460 mm                                                                                      |
| Diepte                         | 160 mm                                                                                      |
| Inwendige diepte               | 88 mm                                                                                       |
| Kleur                          | Deur: transparant groen<br>Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)                                 |

## Omgeving

|                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards                             | IEC 61439-3<br>EN 50262<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 60670                                             |
| Vuurbestendigheid                     | 650 °C conform aan IEC 60695-2-1                                                                  |
| IP beschermingsgraad                  | IP65 conform aan IEC 60529                                                                        |
| IK beschermingsgraad                  | IK09 conform aan EN 50102                                                                         |
| Omgevingskenmerken (UV)               | UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010<br>UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013 |
| Overvoltage category                  | II                                                                                                |
| Ambient air temperature for operation | -25...60 °C                                                                                       |

## Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 17,000 cm  |
| Package 1 Width              | 36,000 cm  |
| Package 1 Length             | 47,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 3,316 kg   |
| Unit Type of Package 2       | P12        |
| Number of Units in Package 2 | 28         |
| Package 2 Height             | 80,000 cm  |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 106,220 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                                |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod            | Green Premium product                                                                                                             |
| REACH-regelgeving                              |  <a href="#">REACH-verklaring</a>              |
| EU-richtlijn RoHS                              | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                          |
| RoHS-regulering China                          |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling              |  <a href="#">Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                                 |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                              | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                 |
| Aanwezigheid van halogeen                      | Halogeenvrij product                                                                                                              |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 27                                                                                                                                |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|