

Gegevensblad product

Kenmerken

140CRA31200

Modicon Quantum - RIO Drop module

Ethernet/IP - 1 kanaal



Hoofd

Range of product	Modicon Quantum
Product or component type	Ethernet RIO drop adapter
Poortnummer	3
Geïntegreerd aansluitingstype	Ethernet IP/Modbus TCP voor service poort Ethernet IP/Modbus TCP voor apparaat netwerk
Protocol communicatiepoort	Ethernet IP/Modbus TCP
Communicatiedienst	Input gegevens worden verzameld en gepubliceerd naar de remote I/O head adapter Output mod. worden geüpdatet met gegevens ontvangen van de remote I/O head adapter

Complementair

Topologie	Ringnetwerk lus
Lokale signalering	Voor modulestatus (Mod Status): 1 LED (groen/rood) Voor netwerkcommunicatiestatus (Net Status): 1 LED (groen/rood) Voor RUN: 1 LED (groen) Voor I/O: 1 LED (rood)
Compatibiliteit product	140CRP31200
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2 conform aan EN/IEC 61131-1
Width	167 mm
Height	50 mm
Net weight	0,554 kg

Omgeving

Product certifications	CE[RETURN]UL 508[RETURN]C-Tick
Standards	IEC 55011 CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61000-4-16
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 61131-2 IP20 conform aan IEC 60527
Overvoltage category	Klasse I conform aan IEC 61131-2
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C conform aan IEC 60068-2-2 0...60 °C conform aan IEC 60068-2-2
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...85 °C conform aan IEC 60068-2-2 -40...85 °C conform aan IEC 60068-2-2
Trilling bestendigheid	3,5 mm constante amplitude (f= 0,5...8,4 Hz) conform aan IEC 61131-2 1 gn constante versnelling (f= 8,4...150 Hz) conform aan IEC 61131-2
Operating altitude	2000 m
Maximale hoogtetransport	3000 m
Relatieve vochtigheid	93 % conform aan IEC 60068

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,900 cm
Package 1 Width	16,400 cm
Package 1 Length	31,300 cm
Package 1 Weight	593,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,650 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Racks für die Modulmontage

Abmessungen der Module und Racks



- (1) 2 Steckplätze
- (2) 3 Steckplätze
- (3) 4 Steckplätze
- (4) 6 Steckplätze
- (5) 10 Steckplätze
- (6) 16 Steckplätze