

Gegevensblad product

Kenmerken

716191

WIBE - Bocht 90° buiten 15 - 500mm - Zinkpox RAL9010



Hoofd

Range	Wibe
Range of product	Wibe-kabelladders
Device short name	15
Product or component type	Bocht van 90° aan buitenzijde

Complementair

Type richtingsverandering	Horizontaal
Binnenstraal	904 mm
Type zijprofiel	Gesloten profiel
Type sport	Geperforeerd profiel
Bestemming product	Kabelladder 500 mm breedte
Material with surface treatment	Staal, Met Zinkpox-coating wit
Corrosion class	C5-I
Height	55 mm
Width	1533 mm
Depth	1533 mm
Gewicht product	640 kg / set van 100

Omgeving

Mounting location	Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
-------------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	153,3 cm
Package 1 Length	153,3 cm
Package 1 Weight	6,4 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------