

# Gegevensblad product

## Kenmerken

81814

PratiKa - Industriële inbouwcontactstop - 3P+A  
- 32A - 100-130V AC - 4h - IP44



### Hoofd

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Range                      | PratiKa      |
| Product or component type  | Plug         |
| Device short name          | PratiKa plug |
| Plug, categorie stekkerbus | LV           |
| Poles description          | 3P + E       |
| Network type               | AC           |
| Standaard stopcontact      | Industrieel  |

### Complementair

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Mounting mode                      | Montage op paneel             |
| Plug, stekkerdoos, contr st vorm   | Hoek 90°                      |
| [In] rated current                 | 32 A                          |
| [Ue] rated operational voltage     | 100...130 V                   |
| Network frequency                  | 50/60 Hz                      |
| Aardingskabelschoen rechtsdraaiend | 4 u                           |
| Materiaal stopcontact              | Zelfdovend technisch polymeer |
| Legering contacten                 | Pennen: vernikkeld messing    |
| Connections - terminals            | Captieve schroeven            |
| Cable cross section                | 2,5...10 mm <sup>2</sup>      |
| Net weight                         | 0,254 kg                      |
| Afmeting basis                     | 90 x 100 mm                   |
| Height                             | 159 mm                        |
| Width                              | 90 mm                         |
| Depth                              | 98 mm                         |
| Colour                             | Geel                          |
| Spanningskleur                     | Geel                          |

### Omgeving

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standards                              | NL 60309-2<br>NL 60309-1                           |
| IP beschermingsgraad                   | IP44 conform aan IEC 60529                         |
| IK-beschermingsgraad                   | IK08 conform aan EN 62262                          |
| Vuurbestendigheid                      | 850 °C conform aan IEC 60695-2-1                   |
| Relative humidity                      | 50 % bij 40 °C<br>70 % bij 30 °C<br>90 % bij 20 °C |
| Operating altitude                     | 2000 m                                             |
| Omgevingsluchttemperatuur voor werking | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                   |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 9,8 cm  |
| Package 1 Width              | 9 cm    |
| Package 1 Length             | 15,9 cm |
| Package 1 Weight             | 220 g   |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#"> REACH-verklaring</a>              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                        |
| RoHS-regulering China               | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#"> Ja</a>                            |
| Milieu Profiel                      | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a> |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                               |