

Gegevensblad product

Kenmerken

A9A26476

iMX - Uitschakelspoel - 110-130V DC/
100-415V AC - Acti9 Hulpelementen



Hoofd

Range of product	Acti 9
Product or component type	Uitschakelspoel
Device short name	IMX
Spanning stuurkring	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
Aantal modules van 9 mm	2

Complementair

Bereik compatibiliteit	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40
Local signalling	Werkingsindicatielampje
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Width	18 mm
Colour	Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,5 mm ² - flexibel met Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 6 mm ² - stijf Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,5 mm ² - stijf Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 4 mm ² - flexibel
Tightening torque	1 N.m
Compatibility code	IMX

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-25...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	72 g
Hoogte verpakking 1	3 cm
Breedte verpakking 1	7,8 cm

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Lengte verpakking 1	9,3 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	8
Gewicht verpakking 2	635 g
Hoogte verpakking 2	8,7 cm
Breedte verpakking 2	10 cm
Lengte verpakking 2	26,7 cm
Type verpakking 3	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	72
Gewicht verpakking 3	6,24 kg
Hoogte verpakking 3	30 cm
Breedte verpakking 3	30 cm
Lengte verpakking 3	40 cm

Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------