

Gegevensblad product

Kenmerken

A9A26500

IMSU - Minimumspanningsspoel - 230V AC - Acti9 Hulpelementen



Hoofd

Range of product	Acti 9
Product or component type	Overspanning afschakelspoel
Device short name	IMSU
Spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz
Uitschakelspanningsgrens	255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0,25...0,75 s 400 V 0,07...0,2 s
Aantal modules van 9 mm	2

Complementair

Bereik compatibiliteit	Acti 9 iC65 Acti 9 ARA Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iID Acti 9 iSW-NA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker Acti 9 iC40
Local signalling	Werkingsindicatielampje
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Height	82,5 mm
Width	18 mm
Depth	68 mm
Colour	Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 0,5...4 mm ² - flexibel Klemaansluitklem 1...6 mm ² - stijf
Wire stripping length	10 mm
Tightening torque	1 N.m
Compatibility code	IMSU

Omgeving

Standards	EN 50550
Quality labels	CE
Tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-35...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassingen of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	80 g
Hoogte verpakking 1	2,9 cm
Breedte verpakking 1	8,2 cm
Lengte verpakking 1	9,5 cm
Type verpakking 2	BB1
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	8
Gewicht verpakking 2	747 g
Hoogte verpakking 2	8,7 cm
Breedte verpakking 2	10 cm
Lengte verpakking 2	26,5 cm
Type verpakking 3	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 3	72
Gewicht verpakking 3	6,694 kg
Hoogte verpakking 3	30 cm
Breedte verpakking 3	30 cm
Lengte verpakking 3	40 cm

Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------