

Gegevensblad product

Kenmerken

A9A26924

iOF - Hulpcontact - 1 C/O - 24-130V
DC/240-415V AC - Acti9 Hulpelementen



Hoofd

Productreeks	Acti 9
Product or component type	OC contact
Device short name	iOF
Samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
Aantal modules van 9 mm	1

Complementair

[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
Height	86 mm
Width	9 mm
Depth	73 mm
Net weight	32 g
Colour	Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 1...4 mm ² - stijf Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 1 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - flexibel Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 2,5 mm ² - stijf Schroefklemmaansluitklem (onderzijde) 2 kabel(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopring
Wire stripping length	10 mm
Tightening torque	1 N.m

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-1
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Pollution degree	3 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for operation	-35...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	2,000 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	27,200 cm
Package 2 Weight	570,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,350 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------