

Gegevensblad product

Kenmerken

A9A26948

iMX+OF - Uitschakelspoel - 12-24V DC/AC - Acti9 Hulpelementen



Hoofd

Productreeks	Acti 9
Product or component type	Uitschakelspoel met OC contact
Device short name	iMX+OF
Samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
In toegekende stroomsterkte	AC-12 6 A at 12 V, AC 50 Hz AC-12 6 A at 24 V, AC 50 Hz DC-12 6 A at 12 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
Spanning stuurkring	12...24 V AC 50/60 Hz 12...24 V DC
Aantal modules van 9 mm	2

Complementair

Bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 iDPN Vig Acti 9 Acti 9 iLD Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (Chinese versie) Acti 9 Acti 9 iC60 dubbele klemmen miniatuur vermogensschakelaar Acti 9 Acti9 iC40
Local signalling	Werkingsindicatielampje
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Bovenzijde: JA
Width	18 mm
Colour	Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,5 mm ² - flexibel met Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 6 mm ² - stijf Klemaansluitklem - 2 kabel(s) 2,5 mm ² - stijf Klemaansluitklem - 1 kabel(s) 4 mm ² - flexibel
Tightening torque	1 N.m
Compatibility code	IMX+OF

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-1
Tropicalisation	2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-35...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	82 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	713 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,898 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------