

Gegevensblad product

Kenmerken

A9C15405

iATLs - Signalering - 24-240V AC - iTL
Hulpelementen



Hoofd

Productreeks	Acti9
Device short name	iATLs
Product or component type	Afstandindicatie hulpelement
Samenstelling signaleringscontacten	1 C/O
Spanning op signalisatiecircuit	24 V AC/DC: 10 mA 12...240 V AC: 50/60 Hz 6 A 12...24 V DC: 6 A 15...240 V AC: 50/60 Hz 2 A 13...24 V DC: 2 A
Spanning stuurkring	24...240 V AC 50/60 Hz 24...240 V DC

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	440 V
Uimp nom. schokgolfsparing	4 kV
Mounting mode	Vast, rechts van de TL
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	1
Height	81 mm
Width	9 mm
Depth	69 mm
Colour	Wit
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen kabel 0,5...4 mm ² - kabelstijfheid: stijf Tunnelaansluitklemmen kabel 0,5...4 mm ² - kabelstijfheid: stijf - met kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen kabel 1...4 mm ² - kabelstijfheid: flexibel Tunnelaansluitklemmen kabel 1...4 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde
Wire stripping length	11 mm
Tightening torque	1 N.m
Bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLI Acti 9 Acti 9 iTL iTLs Acti 9 Acti 9 iTL iTLc Acti 9 Acti 9 iTL iTLm
Compatibiliteit product	ITL (32 A) ITL (16 A)

Omgeving

Overvoltage category	III
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Tropicalisation	2
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Standards	EN/IEC 60669-2-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,1 cm
Package 1 Width	9,3 cm
Package 1 Length	7,7 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,6 cm
Package 2 Width	9,9 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	531 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,267 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------