

Gegevensblad product

Kenmerken

A9C30815

iTLi - Impulsschakelaar 1P - 1NO - In=16A -
Uc=230-240V AC/110V DC



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product name	Acti9 iTL
Product or component type	Impulsrelais
Device short name	iTLi
Device application	Omwisselingsrelais
Zuilen	2P
Samenstelling poolcontact	1 normaal open + 1 normaal gesloten
In toegekende stroomsterkte	16 A
Network type	AC
Spanning stuurkring	230...240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Complementair

Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	250 V AC 50/60 Hz
Control type	Spoelafsluiting Afstands- en handbediening
Type controlesignaal	Impuls
Schakelfrequentie	5 schakelingen/minuut 100 schakeloperaties/dag
Impulsduur	50 ms...1 s
Type afstandsbediening	Verlichte drukknop 3 mA
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Mounting mode	Vast
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	2
Height	84 mm
Width	18 mm
Depth	60 mm
Electrical durability	AC-21: 200000 cycles AC-22: 100000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm ² stijf Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 0,5...4 mm ² stijf met Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel Stuurkring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1...4 mm ² flexibel met kopring Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² stijf Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² stijf met Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen 1 kabel(s) 1,5...4 mm ² flexibel met kopring
Wire stripping length	11 mm

Tightening torque	1 N.m
Bereik compatibiliteit	Acti 9 iATeT Acti 9 iATL4 Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iATLz Acti 9 iETL iTL 16 Acti 9 iATLc+c Acti 9 iATL24

Omgeving

Standards	EN 669-1 EN 669-2-2
Product certifications	CCC[RETURN]GOST
Quality labels	CEBEC NF IMQ KEMA VDE
Geluidsniveau	60 dB
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 (bij openen) IP40 conform aan IEC 60529 (in behuizing)
Pollution degree	3
Tropicalisation	2
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	1,700 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	112,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	9,100 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	1,392 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	16,775 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------