

Gegevensblad product

Kenmerken

A9C65340

Reflex iC60H - Installatieautomaat 3P - 40A - C-Karakteristiek - TI24-Interface



Hoofd

Device application	Controle Distributie
Range	Acti 9
Product name	Reflex iC60
Device short name	Reflex iC60H
Product or component type	Geïntegreerde regelstroomonderbreker
Poles description	3P
Number of protected poles	3
Network type	AC
Trip unit technology	Thermisch-magnetisch
Curve code	C

Complementair

In toegekende stroomsterkte	40 A
Network frequency	50/60 Hz
Breaking capacity code	H
Breaking capacity	30 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 15 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC
Contact position indicator	Ja
Control type	Afstandsbediening door puls Omschakelen Afstandsbediening door houdbevel AAN/UIT-toets
Type controlesignaal	Onderhouden Impuls Onderhouden zeer lage spanning
Local signalling	Knipperende LED: apparaat gereed Knipperende LED: apparaat geactiveerd Groene LED: apparaat AAN Knipperende LED: apparaat oververhit Rode LED: fout
Spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
Us nominale voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz
Mounting mode	Vast
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	11
Height	84 mm
Width	99 mm
Depth	77 mm
Colour	Wit
Mechanical durability	50000 cycles
Electrical durability	AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Locking options description	Hangslot in uit-stand
Earth-leakage protection	Apart blok
Compatibiliteit product	Met PLC

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Pollution degree	3
Tropicalisation	2
Relative humidity	93 % at 40 °C

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	747 g
Hoogte verpakking 1	9 cm
Breedte verpakking 1	11,2 cm
Lengte verpakking 1	16,5 cm
Type verpakking 2	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	14
Gewicht verpakking 2	10,945 kg
Hoogte verpakking 2	30 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm

Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------