

Gegevensblad product

Kenmerken

A9E16066

iRTB - Tijdrelais - Vertraagde uitschakeling
belasting - Uc=24V DC/24-240V AC



Hoofd

Relaistoepassing	Vertragsrelais
Type tijdsvertraging	Vertraagt het uitschakelen van een belasting na het sluiten van het contact
Range	Acti9
Product name	IRT
Device short name	iRTB
Samenstelling signaleringscontacten	1 C/O

Complementair

le toegekende bedrijfstrom	8 A bij 250 V AC 8 A bij 250 V DC 0,01 A bij 5 V DC
Impulsduur	> 100 ms
Lokale signalering	LED, Flitsend voor tijdvertraging
Type instelling	Draaiknop: configuratie tijdvertraging
Tijdvertraging bereik	0.1...360000 s
Nauwkeurigheidfout	+/-10%
Herhalingsnauwkeurigheid	+/-0.5%
Spanning stuurkring	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
Us nominale voedingsspanning	24...240 V AC bij 50/60 Hz 24 V DC
Mounting mode	Vast
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	2
Height	93 mm
Width	18 mm
Depth	72 mm
Net weight	0,065 kg
Colour	Wit
Mechanische duurzaamheid	5000000 cycles
Electrical durability	AC-1: 100000 cycles
Gedraging onderspanning	100 ms
Connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen voor 2 kabel(s) 1,5 mm ² flexibel met kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen voor 2 kabel(s) 1,5 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen voor 2 kabel(s) 2,5 mm ² stijf met kabeluiteinde Tunnelaansluitklemmen voor 2 kabel(s) 2,5 mm ² stijf zonder kabeluiteinde

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
Immuniteit voor micro-onderbrekingen	20 ms
Ambient air temperature for operation	-5...55 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,400 cm
Package 1 Length	10,200 cm
Package 1 Weight	80,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,603 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------