

Gegevensblad product

Kenmerken

A9E18330

iIL - Signaallamp - Enkel - 12-48V AC - Rood



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product name	Acti 9 iIL
Product or component type	Modulaire signaallamp
Device short name	iIL
Us nominale voedingsspanning	12...48 V AC bij 50/60 Hz 12...48 V DC

Complementair

Signaallicht	1 LED rood, levensduur 100000 h van constante verlichtingsefficiëntie (verbruik 0,3 W)
Mounting mode	Vast
Mounting support	Symmetrische DIN-rail
Comb busbar and distribution block compatibility	Boven: ProDis
Aantal modules van 9 mm	2
Height	82 mm
Width	18 mm
Depth	69,5 mm
Colour	Wit (RAL 9003)
Hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklem 1 kabel(s) stijf 0,5 mm ² Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) stijf 2,5 mm ² Tunnelaansluitklem 1 kabel(s) flexibel 0,5 mm ² Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) flexibel 2,5 mm ² Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) flexibel met kopring 2,5 mm ²
Wire stripping length	9 mm
Tightening torque	1 N.m

Omgeving

Standards	IEC 60947-5-1
IP beschermingsgraad	IP2 IPxx B
Pollution degree	3
Tropicalisation	2
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-35...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	41 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	10 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	23,5 cm
Package 2 Weight	538 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,342 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------