

Gegevensblad product

Kenmerken

A9N18588

Vigi C120 - Aardlekelement 4P - 500mA - Selectief - Type A



Hoofd

Product or component type	Add-on aardlekschakelaars
Device short name	Vigi C120
Poles description	4P
[In] rated current	125 A
Network type	AC
Aardlekgevoeligheid	500 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Selectief
Klasse differentieelfunctie	Type A

Complementair

Locatie eenheid in systeem	Vertrekker
Network frequency	50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	230...415 V AC 50/60 Hz
Technologie uitschakeling differentieel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan IEC 60947-2
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
Aantal modules van 9 mm	10
Height	95 mm
Width	198 mm
Depth	73 mm
Net weight	0,58 kg
Colour	Wit
Mechanical durability	20000 cycles
Connections - terminals	Tunnelaansluitklemmen1...35 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen1...50 mm² stijf
Wire stripping length	15 mm
Tightening torque	3,5 N.m

Omgeving

Standards	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
IP-beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-2
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,300 cm
Package 1 Width	13,900 cm
Package 1 Length	25,500 cm
Package 1 Weight	654,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,730 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------