

Gegevensblad product

Kenmerken

A9S60132

iSW - Lastscheider 1P - In=32A - Ue=250V AC



Hoofd

Range	Acti9
Product name	Acti 9 iSW
Product or component type	Lastscheider
Device short name	iSW
Device application	Controle
Poles description	1P
Utilisation category	AC-22A
Suitability for isolation	Ja

Complementair

Ie toegekende bedrijfstrom	32 A bij 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage	250 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	250 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Control type	Omschakelen
Local signalling	AAN/UIT indicatie
Contact position indicator	Ja
Mounting mode	Vast
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	2
Height	77 mm
Width	18 mm
Depth	70 mm
Colour	Grijs
Mechanical durability	300000 cycles
Electrical durability	30000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Tunnelaansluitklemmen - 10 mm ² - stijf Tunnelaansluitklemmen - 10 mm ² - flexibel Tunnelaansluitklemmen - 10 mm ² - flexibel met kopring
Wire stripping length	9 mm
Tightening torque	1,2 N.m

Omgeving

Standards	EN/IEC 60669-2-4
IP beschermingsgraad	IP4
Pollution degree	2
Tropicalisation	2
Relative humidity	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	51,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	22,000 cm
Package 2 Weight	671,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	8,456 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------