


Gegevensblad product

Kenmerken

A9V22263

Vigi iC60 - Aardlekelement 2P - In=63A - 100mA - Type A



Hoofd

Range	Acti 9
Product or component type	Add-on aardlekschakelaars
Device short name	Vigi iC60
Poles description	2P
[In] rated current	63 A
Aardlekgevoeligheid	100 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfsspanning	230...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-1 230...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 61009-2-1
Standards	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
Aantal modules van 9 mm	4

Complementair

Locatie eenheid in systeem	Vertrekker
Technologie uitschakeling differentiël	Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conform aan IEC 60947-2
Bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Compatibiliteit product	Enkelvoudige klem
Local signalling	Uitschakelindicator
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
Comb busbar and distribution block compatibility	Onderzijde: JA
Height	91 mm
Breedte	72 mm
Depth	73,5 mm
Net weight	0,165 kg
Connections - terminals	Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...35 mm² stijf zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...25 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Tunnelaansluitklem onder voor 1 kabel(s) 1...25 mm² flexibel met kabeluiteinde
Wire stripping length	14 mm for onderzijde connection
Tightening torque	3,5 N.m onderzijde

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform aan IEC 61009-1
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,7 cm
Package 1 Width	8,6 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	168,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,025 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------