

Gegevensblad product

Kenmerken

CSU08601574

Stago - KG281 - Kabelgoot - Zijperforatie - 60x70mm - L=5m - 1mm - Gelakt - Zuiver wit - RAL9010



Hoofd

Range of product	Stago
Product or component type	Kabelgoot
Type kabelsteun	Geperforeerd
Mounting location	Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages

Complementair

Bestemming product	KG281 kabelgoot
Bevestigingsmethode	Schroefloos
Material with surface treatment	Staal voorgegalvaniseerd, RAL 9010
Corrosion class	C2
Dikte	1 mm
Locatie van perforatie	Zijperforatie
Nominale doorsnede	4200 mm ²
Height	60 mm
Width	70 mm
Lengte	5 m
Gewicht product	1,69 kg / 100 m

Packing Units

Gewicht verpakking 1	1,000 g
Hoogte verpakking 1	1,000 mm
Breedte verpakking 1	1,000 mm
Lengte verpakking 1	1,000 mm

Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

RoHS-regulering China

 [RoHS-verklaring China](#)

Milieu Profiel

 [Milieuprofiel Van Het Product](#)
