

Gegevensblad product

Kenmerken

CSU08603404

Stago - KG281 - Kabelgoot - Gesloten -
60x200mm - L=3m - 1mm - Sendzimir verzinkt



Hoofd

Range of product	Stago
Product or component type	Kabelgoot
Type kabelsteun	Niet-geperforeerd
Mounting location	Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate van blootstelling aan corrosie warenhuizen en parkeergarages

Complementair

Bestemming product	KG281 kabelgoot
Bevestigingsmethode	Schroefloos
Material with surface treatment	Staal voorgegalvaniseerd
Corrosion class	C2
Dikte	1 mm
Locatie van perforatie	Zijperforatie
Nominale doorsnede	12000 mm ²
Height	60 mm
Width	200 mm
Lengte	3 m
Gewicht product	2,661 kg / 100 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,1 cm
Package 1 Width	0,1 cm
Package 1 Length	0,1 cm
Package 1 Weight	1 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist