


Gegevensblad product

Kenmerken

CSU4518110

Performa - Draadgoot - 35x100mm - L=3m -
Zinc+ - Zelfhelend oppervlak



Hoofd

Range of product	Performa
Product or component type	Draadgoot
Quantity per set	24 m

Complementair

Vorm	U-vormig
Materiaal	Staal (zink+)
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3/C4
Diameter van draad in de lengte	3,9 mm
Diameter van dwarskabel	3,9 mm
Cable cross section	2688 mm ²
Standards	IEC 60068-2-75 EN 50102 DIN 4102-12 EN 10244-2 EN/ISO 9227 IEC 61537
Lengte	3 m
Height	40 mm
Width	100 mm
Hoogtecompatibiliteit	35 mm
Compatibiliteit breedte	100 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling	Zink+

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-40...120 °C
IK-beschermingsgraad	IK10

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	300 cm
Package 1 Weight	917 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist