

Gegevensblad product

Kenmerken

DZ5CA062

Draadbusjes - Enkel - 6mm² - Type: Middel - 100 stuks - Groen - NF



Hoofd

Range of product	Linergy
Product or component type	Kabeleinde
Afmeting draadbusje	Medium
Standards	NF C 63-023
Type of packing	Zakje
Quantity per set	Set van 100
Cable cross section	6 mm ²

Complementair

Cable end type	Een geleider:
Bijkomende informatie	Voor bijkomende etikethouder
Colour	Groen
Kraag materiaal	Halogeenvrij kunststof
Buismateriaal	Koper conform aan ISO 1337
Number of cables	1
Kaliber AWG	AWG 10
Grootte schuine kant	Ø 6.9 mm
Diameter buis	3,9 mm
Lengte	20 mm
Lengte buis	12 mm
CAD totale diepte	20 mm
Net weight	0,045 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-20...105 °C
---------------------------------------	--------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,400 cm
Package 1 Width	0,400 cm
Package 1 Length	1,400 cm
Package 1 Weight	0,400 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	6,000 cm
Package 2 Length	9,000 cm
Package 2 Weight	41,000 g
Unit Type of Package 3	S02

Number of Units in Package 3	8000
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,530 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------