


Gegevensblad product

Kenmerken

INS5551503

Stago - bend 90 kit, riser/dropper - 120 x 65 mm - steel - white - RAL9010



Hoofd

Range of product	Stago
Product or component type	Buigen
Meegeleverde apparatuur	1 x kap
Kleurtint	Wit (RAL 9010)
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Afmetingen kabelgoot	120 x 65 mm
Compartimentpartitionering	1 compartiment
Bedieningshoek	90 °
Type richtingsverandering	Verticaal
Grootte opening vooraan	80 mm
Nominale doorsnede	7800 mm²
Bevestigingsmethode	Met schroeven Met beugels
Materiaal	Plaatstaal met zinkcoating
Oppervlakte afwerking	Met poederlaag
Lengte	250 mm
Height	120 mm
Width	65 mm
Compatibility code	WGX-LSU120

Omgeving

Standards	EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Richtlijnen	73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
Ambient air temperature for operation	-20...80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	25 cm
Package 1 Weight	1,32 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist