

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYCAG125LPF

ClimaSys CV - Uitgangsrooster G2 M1 -
125x125mm/buiten 170x150x15mm - IP54



Hoofd

Range	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CA
Bereik compatibiliteit	ClimaSys ClimaSys CV ventilator
Product or component type	Uitgangsrooster
Categorie toebehoren	Thermomanagement toebehoren
Bestemming toebehoren	ClimaSys ventilatiesysteem
Bevestigingsmethode	Afgesneden Met schroeven
Apparaatsamenstelling	1 steunframe 1 extern deel 1 G2 M1 synthetische standaard filter

Complementair

Materiaal	Geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
Kleur	Extern deel: grijs (RAL 7035)
Afmetingen uitsnijding	125 x 125 mm
Hoogte	Extern: 170 mm
Breedte	Extern: 150 mm
Diepte	Extern: 15 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	15,5 cm
Package 1 Length	18 cm
Package 1 Weight	220 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	56
Package 2 Height	38,5 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	13 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	448
Package 3 Height	91 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	119 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------