

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYCCOTH0

ClimaSys - Enkelvoudige thermostaat - NA ventilatie - 250V



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CC
Product or component type	Enkelvoudige thermostaat
Instelbereik temperatuur	0...60 °C
Weergegeven informatie	Temperatuur in °C

Complementair

Ingangsspanning	250 V
Type sensor	Bimetaal
Type en samenstelling contacten	NO
Contactweerstand	10 mOhm
Levensduur in cycli	100000 cycles
Maximale schakelcapaciteit	2 A 120...250 V AC inductief poorten: 0,6 10 A 250 V AC resistief 15 A 120 V AC resistief 30 W DC
Elektrische aansluiting	4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm²
Mounting mode	Afgesneden
Hoogte	Extern: 68 mm
Breedte	Extern: 33 mm
Diepte	Extern: 44 mm
Net weight	40 g
Montagezone	35 mm DIN rail Op montageplaat Kruisrails Spacial stijl
Ambient air temperature for operation	-20...80 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Hysteresis	7 K +/- 0.4K
Aantal uitgangen	1 ventilatiefunctie
Materiaal	PC
Colour	Lichtgrijs
Vlamvertraging	Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)
Product certifications	UL

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	64,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	24,0 cm
Package 2 Width	33,0 cm
Package 2 Length	41,0 cm
Package 2 Weight	7,588 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	3600
Package 3 Height	166,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	280,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------