

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYMM45SB

Volle montageplaat - 400x500mm -
Gegalvaniseerd plaatstaal



Hoofd

Range	Spacial
Categorie toebehoren	Montage toebehoren
Product or component type	Montageplaat
Device application	Multifunctioneel
Nominale afmetingen voor kast	-
Montagezone	Onderzijde kast
Beschrijving montageplaat	Gewoon
Bereik compatibiliteit	Spacial Spacial SBM
Apparaatsamenstelling	1 montageplaat
Materiaal	Gegalvaniseerd staal
Oppervlakte afwerking	Metallic

Complementair

Bevestigingsmethode	Met 2 schroeven - vijstype Ø5 mm zelftappende schroeven - onderzijde kast locatie
Permanente toelaatbare belasting	10 kg achterkant van de behuizing
Hoogte	Nominaal: 375 mm
Breedte	Nominaal: 485 mm Bevestigingsmiddelpunten: 485 mm
Oppervlak en benutbaar oppervlak	Nominaal: 200000 mm²
Dikte	2 mm
Net weight	2,816 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,3 cm
Package 1 Width	38,0 cm
Package 1 Length	49,0 cm
Package 1 Weight	2,816 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	436,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist