

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYMM54

Volle montageplaat - 500x400mm -
Gegalvaniseerd plaatstaal



Hoofd

Range	Spacial
Categorie toebehoren	Montage toebehoren
Product or component type	Montageplaat
Device application	Multifunctioneel
Nominale afmetingen voor kast	- H: 500 mm W: 400 mm
Montagezone	Directe bevestiging op noppen achteraan Trapschuif
Beschrijving montageplaat	Gewoon
Bereik compatibiliteit	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X
Quantity per set	Set van 1
Materiaal	Gegalvaniseerd staal

Complementair

Bevestigingsmethode	Vastgeschroefd op noppen achteraan - vijstype M8 Via bevestigingselement
Permanente toelaatbare belasting	90 kg
Hoogte	450 mm
Breedte	350 mm
Dikte	1,8 mm
Net weight	2,27 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,2 cm
Package 1 Width	35,0 cm
Package 1 Length	45,5 cm
Package 1 Weight	2,27 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	140
Package 2 Height	37,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	345,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------