

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYVDA24U68L

Rack VDA-L - 24HE - Met ruitdeur -
1200x600x800mm - RAL7035



Hoofd

Range	Actassi
Product name	ACTASSI VDA
Product or component type	19" kast
Device application	Bekabeling
Toepassingen	Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit Tot 19" apparatuur monteren
Enclosure type	Netwerkkast
Meegeleverde apparatuur	2 x 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
Voorzijde	Glazen deur
Deurtype	Voorkant Glazen deur - met 2-punts sluitsysteem (key: EK333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening	Bovenkant Voorkant Achterkant Zijkant
Verwijderbare delen	Voorkant deur verwijderbaar zonder gereedschap Basis afdichtplaat Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap Achterkant paneel afneembaar zonder gereedschap Boven afdekplaat uitgerust met borstelaafdichting
Kleur	Deur: lichtgrijs (RAL 7035) Panelen: lichtgrijs (RAL 7035) Boven- en onderkant: lichtgrijs (RAL 7035) Structuur: donkergrijs (RAL 7011)

Complementair

Apparaatsamenstelling	1 x glazen deur voorkant 2 x panelen zijkant 2 x 19" stijlen voorkant 1 x geassembleerde structuur CBLX torx 1 x paneel achterkant 4 x stelvoeten 1 x dak dat is uitgerust met borstel afdichting boven
Permanente toelaatbare belasting	400 Kg statisch 250 kg dynamisch
Type achterste kap	Paneel
Type zijpaneel	Paneel
Zekeringnummer	1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingtop zijpaneel 1 uitsnijdingboven - opgesplitst in 3 delen
Montage behuizing	Staande

Materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit&Nbsp;Glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop Plaatstaal: paneel
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Width	600 mm
Height	1200 mm
Depth	800 mm
Net weight	66 kg
Aantal rekeenheden	24U
Doeland	Europa

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Standards	EIA-310D IEC 60297-3-100

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	133,0 cm
Package 1 Width	68,0 cm
Package 1 Length	84,0 cm
Package 1 Weight	66,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------