

Gegevensblad product

Kenmerken

NSYVDAC42U810

Rack VDA - 42HE - Met ruitdeur - Zonder zijpanelen - 2000x800x1000mm - RAL7035



Hoofd

Range	Actassi
Product name	ACTASSI VDA
Product or component type	19" kast
Device application	Bekabeling
Applications	Tot 19" apparatuur;monteren Te beschermen;apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Enclosure type	Netwerkkast
Support equipment	2 x 19" stijlen verzonken;van;120 mm;vanaf de voorzijde (steek mm)
Front face	Glazen;deur
Deurtype	Voorkant Glazen deur - met 1-punts;sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 ° Achterkant partieel vlak deur - met 1-punts;sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening	Voorkant Achterkant Zijkant Bovenkant
Verwijderbare delen	Voorkant deur;verwijderbaar;zonder gereedschap Boven afdichtplaat Basis afdichtplaat Achterkant een gedeeltelijke;uitneembare;deur;zonder gereedschap Achterkant gedeeltelijke;paneel;afneembaar;zonder gereedschap
Colour	Deur: lichtgrijs (RAL 7035) Panelen: lichtgrijs (RAL 7035) Boven- en onderkant: lichtgrijs (RAL 7035) Structuur: donkergrijs (RAL 7011)

Complementair

Apparaatsamenstelling	1 x glazen;deur voorkant 2 x 19" stijlen voorkant 1 x geassembleerde;structuur CBLX torx 1 x dak met;uitneembare;afdekstrip boven 4 x stelvoeten 1 x gedeeltelijke;paneel (6U) achterkant 1 x gedeeltelijke;gewoon;de deur achterkant
Load rating	400 Kg statisch 250 kg dynamisch
Back face	Gedeeltelijke;gewoon;de deur
Side face	Paneel
Zekeringnummer	1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingtop;zijpaneel 1 uitsnijdingboven - opgesplitst;in 3 delen
Installation mode	Staande

Materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit&Nbsp;Glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop Plaatstaal: paneel
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Width	800 mm
Height	2000 mm
Depth	1000 mm
Net weight	91 kg
Aantal rekeenheden	42U
Doeland	Europa

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Standards	IEC 60297-3-100 EIA-310D

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	212 cm
Package 1 Width	84 cm
Package 1 Length	105 cm
Package 1 Weight	89,8 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product