


Gegevensblad product

Kenmerken

PKX32M735

PratiKa - Contactstop FAST - Gehoekt - 3P+N
+A - 32A - 380-415V AC - 6h - IP67



Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Verlooppug
Device short name	Mureva plug
Plug, categorie stekkerbus	LV
Poles description	3P + N + E
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Plug, stekkerdoos, contr st vorm	Recht
[In] rated current	32 A
[Ue] rated operational voltage	380...415 V
Network frequency	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	6 u
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Moffen: messing
Connections - terminals	Snelle aansluiting
Cable cross section	2,5...6 mm ²
Buitendiameter kabel	11,5...21 mm
Kalbelinvoer	Kabeltrommel Kabelwartel
Type schroefdraad	Pg 21
Net weight	0,33 kg
Height	160 mm
Width	102 mm
Depth	102 mm
Colour	Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur	Rood

Omgeving

Standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP beschermingsgraad	IP67 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform aan EN 62262
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Operating altitude	2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	17,000 cm
Package 1 Weight	311,400 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	17,500 cm
Package 2 Width	26,500 cm
Package 2 Length	26,500 cm
Package 2 Weight	2,030 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,484 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------