

TSXDEY64D2K

Modicon Premium - Discrete ingangsmodule - 64 ingangen - 24V DC



Hoofd

Range of product	Modicon Premium automatiseringsplatform
Product or component type	Discrete inputmodule
Aantal discrete inputs	64 current sink geïsoleerd conform aan EN/IEC 61131-2 type 1
Discrete ingangsspanning	24 V DC positief
Stroomvoorziening voor sensor	19...30 V
Discrete ingangsstroom	3,5 mA

Complementair

Spanningstoestand 1 gegarandeerd	$\geq 11\text{ V}$
Current state 1 guaranteed	$\geq 3\text{ mA}$
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	$\leq 5\text{ V}$
Actuele status 0 gegarandeerd	$\leq 1.5\text{ mA}$
Ingangsimpedantie	6300 Ohm bij status 1
Responstijd	4 ms $\leq 7\text{ ms}$
Isolation resistance	$< 10\text{ MOhm}$ 500 V DC
Vermogensdissipatie	(1,5 W + 0,1 W x aantal gebruikte kanalen)
Elektrische aansluiting	HE-10-connector
Markering	CE
Stroomverbruik	155 mA bij 5 V DC 315 mA bij 24 V DC
Formaat module	Standaard
Net weight	0,37 kg

Omgeving

Doorslagvastheid	1500 V AC bij 50/60 Hz
Standards	CSA C22.2 Nr. 142 73/23/EEC CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep B CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep A CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep C UL 508 IEC 60664 CSA C22.2 Nr 213 Klasse I Divisie 2 Groep D 89/336/EEC 93/68/EEC 92/31/EEC EN/IEC 61131-2
Product certifications	LR[RETURN]BV[RETURN]RMRS[RETURN]RINA[RETURN]ABS[RETURN]GL[RETURN]IN
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % zonder condensatie voor werking 5...95 % zonder condensatie voor opslag
Operating altitude	0...2000 m

Beschermende behandeling	TC
IP-beschermingsgraad	IP20
Pollution degree	2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	490,0 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------