

Gegevensblad product

Kenmerken

VDIP181X46030

Actassi - CL-MNC6A - U/UTP patchkabel - 4P -
Categorie 6a - 550MHz - 3m - Grijs



Hoofd

Gamma	Actassi
Product	Patchsnoer
Kleur	Patchcord: grijs
Quantity per set	1
Type afschermklem	U/UTP
Opgegeven component	Grijs gekleurde clips Groen gekleurde clips Rood gekleurde clips

Complementair

Compatibiliteit product	Gekleurde clips rood Gekleurde clips groen Gekleurde clips geel Gekleurde clips blauw
Lengte (aanpasbare waarde in configurator)	0...3 m
Type communicatienetwerk	10GBASE-T
Type connector	RJ45
Categorie communicatienetwerk	6A
Transmissiefrequentie	550 MHz
AWG draaddikte	AWG 24
Ingangsimpedantie	100 Ohm
Materiaal	Massief&Nbsp;Blank&Nbsp;Koper: Geleider PE (polyethyleen): draad isolatie
Doelland	Azië en de Stille Oceaan. Europa

Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor installatie	0...50 °C
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
Ambient air temperature for storage	-20...60 °C
Temperatuurweerstand	60 °C
Vlamvertraging	LSZH
Product certifications	Delta
Normen	IEC 61935-2 EIA/TIA-568-C.2 EN 50173 Ed.3 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	17 cm
Package 1 Length	20 cm
Package 1 Weight	135 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------