

Gegevensblad product

Kenmerken

VDIR643001

LexCom Home Premium - TV-R aansluitsnoer met IR link - 75-100 Ohm - 3m - Zilver



Hoofd

Gamma	LexCom Home
Product name	LexCom Home Premium
Product type	TV/R-verbindingskabel
Handelsnaam	XU110

Complementair

Type connector	RJ45
TV-connector	Vrouwelijk IEC 9,52 mm
Bandbreedte	1...862 MHz
Type kabel	Viervoudig afgeschermd RG-6/U-kabel
Invoeging verlies	1,5 dB bij 860 MHz
Retour verlies	20 dB 15...200 kHz
Ingangsimpedantie	100 Ohm voor RJ45-einde
Uitgangsimpedantie	75 Ohm voor IEC-einde
Verzwakking schild	90 dB
Materiaal	PVC (polyvinylchloride)
Isolatiemateriaal draden	PE
Signaalsnelheid	0.83
Belastingscapaciteit	53,2 pF/ 3 m
Kleurtint	Wit (RAL 9010)
Buitendiameter kabel	1,02 mm
Kabellengte	3 m
Gewicht	0,23 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	334,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,344 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------