






Principal

Gama	Prisma
Gama de produse	Prisma G
Tip produs sau componenta	Placa de montare
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	Prisma (Prisma G) canal
Descriere cofret/dulap	Cofret cu fixare pe podea 300 mm Jgheab montat pe perete 300 mm
Dispozitiv instalat	Easypact fix CVS400 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS630 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix INS320...400 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INS500...630 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV320...400 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV500...630 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix NSX400 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX630 fara protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS400 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Easypact fix CVS630 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX400 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX630 cu protecție punere la pământ - comandă: comutare - vertical instalare
Descrierea polilor	1 x 3P fix CVS400 vertical instalare 1 x 4P fix CVS400 vertical instalare 1 x 3P fix CVS630 vertical instalare 1 x 4P fix CVS630 vertical instalare 1 x 3P fix INS320...400 vertical instalare 1 x 4P fix INS320...400 vertical instalare 1 x 3P fix INS500...630 vertical instalare 1 x 4P fix INS500...630 vertical instalare 1 x 3P fix INV320...400 vertical instalare 1 x 4P fix INV320...400 vertical instalare 1 x 3P fix INV500...630 vertical instalare 1 x 4P fix INV500...630 vertical instalare 1 x 3P fix NSX400 vertical instalare 1 x 4P fix NSX400 vertical instalare 1 x 3P fix NSX630 vertical instalare 1 x 4P fix NSX630 vertical instalare
Condiții de utilizare	Placa aditionala necesara (1 vertical)

Numar de module verticale (50 mm)	12 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 12 moduleCVS400 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 12 moduleCVS630 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 12 moduleCVS630 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 10 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 10 moduleINS320...400, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 12 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 12 moduleINS500...630, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 10 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 10 moduleINV320...400, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 12 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 12 moduleINV500...630, direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 12 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 12 moduleNSX400 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 12 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 12 moduleNSX630 fara protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 13 moduleCVS400 cu protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 13 moduleCVS400 cu protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 13 moduleCVS630 cu protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 13 moduleCVS630 cu protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 14 moduleNSX400 cu protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 14 moduleNSX400 cu protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos 14 moduleNSX630 cu protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm cofret cu fixare pe podea sus sau jos 14 moduleNSX630 cu protectie punere la pamant , direct cu ecran terminal in 300 mm jgheab montat pe perete sus sau jos
Standarde	IEC 61439-2
Certificari produs	ASEFA

Suplimentar

Tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisare suprafata	Mat Neted
Culoare	Alb (RAL 9001)
Latime	300 mm
Inaltime	350 mm

[illegible]

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,0 cm
Latime prima forma de impachetare	22,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	23,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	780,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	25
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	20,353 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen