



Principal

Gama de produse	Acti 9
Nume produs	Acti9 MIN
Nume scurt al dispozitivului	MINp
Tip produs sau componenta	Silent electronic timer
Compatibilitate produs	Compatibilitate mecanica cu bare colectoare electrice tip pieptene
Funcție disponibilă	Avertisment decuplare
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Aplicatie a dispozitivului	Cladire
Tip de sarcina	Lampă fluocompactconvențional 1500 VA Lampa fluorescenta 22 x electronic 23 W Lampa cu halogen 230 V c.a. 3600 W Lampa cu incandescenta 230 V c.a. 3600 W Lampa fluorescenta 24 x electronic 15 W Lampa fluorescenta 27 x electronic 11 W Lampa fluorescenta 34 x electronic 7 W Tub fluorescent în montaj dualconvențional 3600 VA Tub fluorescentelectronic 1000 VA Tub fluorescent necorectatconvențional 3600 VA Tub fluorescent compensat paralelconvențional 1200 VA Tuburi fluorescente compensate serialconvențional 3600 VA
Puterea consumata maxima in VA	6 VA
Curent maxim de comutatie	16 A - 230 V c.a. pf = 1
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
Temporizare	Reglabil de la 0,5 la 20 minute
Suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	2
Conexiuni - borne	Borne cu surub - <= 6 mm ²
Clasa de izolare electrica	Clasa II
Latime	18 mm
Inaltime	89 mm
Adancime	66 mm
Greutate neta	103 g

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	-25...50 °C
Grad de protectie IP	IP20 B

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,2 cm
Latime prima forma de impachetare	7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,0 cm

Greutate prima forma de impachetare	100,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	130
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	13,877 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------