



Principal

Gama	Easy9
Tip produs sau componenta	Carcasa
Tip carcasa	Carcasa modulara
Numarul de module de 18 mm pe rand	8

Suplimentar

Montare carcasa	Incastrat
Pasi de 9 mm	16
Numar de randuri orizontale	1
Numarul total de module de 18 mm	8
Tip de sina	DIN
Tip de instalare	Interior
Funcție cutie de borne	Pământ / nul
Numar de blocuri terminale	2 pământ / nul (înșurubat) cu 8 plecări
Intrare pentru cablu	Tube entry
Tip de capac frontal	Smoked
Deschidere usa	Reversibil (180 °)
[In] curent nominal	63 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	400 V c.a.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	2,5 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolare	500 V
Material carcasa	Carcasa self-extinguishing plastic
Adancime	Exterior 208 mm
Inaltime	Exterior 222 mm
Adancime	Exterior 92 mm
Culoare	Alb (RAL 9003)
Greutate neta	650 g

Mediu

Standarde	IEC 60670-1-24
Rezistenta la foc	650 °C 1800 s) conformitate cu IEC 60695-2-10
Grad de protectie IP	IP40 conformitate cu SR EN 60529 (closed door) IP30 conformitate cu SR EN 60529 (open door)
Grad de protectie IK	IK07 conformitate cu IEC 62262
Grad de poluare	2
Temperatura ambientala de functionare	-5...60 °C
Temperatura de depozitare	-15...70 °C

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Prezenta halogen	Produs fara halogen