



Principal

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Gama de produse | Canalis |
| Tip produs sau componenta | Jgheaburi sistem de bare |
| Compatibilitate produs | KBA |

Suplimentar

| | |
|---|--|
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Distributia prizelor electrice Iluminare |
| Camp magnetic radiat maxim | 2 pT |
| [Ue] tensiunea de functionare | 230...400 V |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls | 4 kV |
| [Ui] tensiunea nominala de izolatie | 690 V |
| [Ie] curent nominal de utilizare | 25 A la 35 °C |
| Frecventa retea electrica | 50/60 Hz |
| [Icw] curent nominal admisibil de scurta durata | 0,44 kA |
| [Ipk] curent nominal de tinere la varf | 4,4 kA |
| Limita de stres termic | 195 kA ² .s |
| THDI | 0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A |
| Cadere de tensiune maxima | <0,72 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,67 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,61 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,54 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long |
| Mod de montare | Cu cleme |
| Descriere bara colectoare | Lungime dreapta |
| Polaritate canal de bara colectoare | 3L + N + PE |
| Numarul circuitelor | 1 |
| Numarul de puncte de prindere | 5 |
| Tip de control | Fara |
| Standarde | EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6 |
| Latime | 3140 mm |
| Adancime | 30 mm |
| Inaltime | 46 mm |
| Lungime | 3 m |
| Culoare | Alb (RAL 9003) |
| Greutate neta | 3,1 kg |
| Cantitate pe set | Set de 6 |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

| | |
|-------------------------------------|---|
| Grad de protectie IP | IP55 conformitate cu EN/IEC 60529 |
| Grad de protectie IK | IK06 conformitate cu EN/IEC 62262 |
| Temperatura ambientala de utilizare | 0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (96 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (89 % of In) 50...55 °C (85 % of In) |

Unitati de ambalare

| | |
|--|----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1 | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Greutate colet(Lbs) | 3,0 kg |
| Înălțimea formei de impachetare 1 | 4,2 cm |
| Lățimea formei de impachetare 1 | 3 cm |
| Lungimea formei de impachetare 1 | 314 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 2 | PAL |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 144 |
| Greutatea formei de impachetare 2 | 452,0 kg |
| Înălțimea formei de impachetare 2 | 52,3 cm |
| Lățimea formei de impachetare 2 | 64 cm |
| Lungimea formei de impachetare 2 | 320 cm |
| Tip unitate a formei de impachetare 3 | BB1 |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 6 |
| Greutatea formei de impachetare 3 | 18,0 kg |
| Înălțimea formei de impachetare 3 | 10,2 cm |
| Lățimea formei de impachetare 3 | 10,6 cm |
| Lungimea formei de impachetare 3 | 318 cm |

Sustenabilitatea ofertei

| | |
|--|--|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium |
| Regulamentul REACH | Declaratia REACH |
| Conform REACH fara SVHC | Da |
| Directiva RoHS UE | Conform Declaratia RoHS UE |
| Fara metale grele toxice | Da |
| Fara mercur | Da |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da |
| Regulamentul RoHS China | Declaratia RoHS China |
| Raport de mediu | Profilul Ambiental Al Produsului |
| WEEE | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |
| Fara PVC | Da |
| Prezenta halogen | Produs fara halogen |

Garantie contractuală

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|