



Principal

Gama de produse	Modicon M221
Tip produs sau componenta	Cartu □ linie serială
Compatibilitate produs	Modicon M221C

Suplimentar

Tip de conexiune integrată	Legătură serială neizolată - bornă cu □ urub pentru RS232 Legătură serială neizolată - bornă cu □ urub pentru RS485
Rata de transmisie	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 15 m pentru RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 3 m pentru RS232
Protocol port de comunicare	Legătură serială neizolată Modbus protocol master/slave - RTU/ASCII sau re □ ea SoMachine
Izolatie	Neizolat între ie □ irea liniei □ i logica internă
Înălțime	41 mm
Adâncime	15 mm
Lățime	35 mm
Greutate netă	0,015 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	3,569 cm
Lățime prima forma de impachetare	4,742 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,985 cm
Greutate prima forma de impachetare	30,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	75
Înălțime a doua forma de impachetare	14,4 cm
Lățime a doua forma de impachetare	29,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare	39,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,32 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	2400
Înălțime a treia forma de impachetare	105 cm
Lățime a treia forma de impachetare	120 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80 cm
Greutate a treia forma de impachetare	111 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
Fara PVC	Da

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------