


## Fiche produit

### Caractéristiques

# 03264

## Prisma - pack 250 - unité fonctionnelle pour INS250 / INV250



### Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Unité fonctionnelle entrante
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma Pack 250 boîtier
Type de plastron	Découpe
Produit installé	ComPacT : fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: INS250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INS250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: INV250 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: INV250 vertical installation
Position de montage	Verticale

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret Pack - largeur 600 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Finition de la surface	Lisse Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	300 mm
Largeur	600 mm
Poids du produit	2,85 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS250 poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 6 87,5 mm

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP30
--------------------------	------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	51,500 cm
Longueur de l'emballage 1	68,000 cm
Poids de l'emballage 1	2,850 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	67,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	57,000 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------