

Fiche produit

Caractéristiques

04161

Linery BS - JdB de fond 160A - barres
 taraudées 15x5 - L=1000 mm - lot de 4



Principales

Gamme	Linery
Gamme de produit	Linery
Type de produit ou équipement	Jeu de barres cuivre
Nom du produit	Linery BS
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P boîtier
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 4

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Armoire - largeur 300 mm Coffret - largeur 300 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A
[Ipk] courant assigné de crête admissible	30 kA
Section du jeu de barre	15 x 5 mm
Longueur	1000 mm
Poids du produit	2,68 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm
Epaisseur du support	5 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------