


Fiche produit

Caractéristiques

08006

Prisma - Coffret Pack 160 - L555 6 rangées



Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type de coffret	Boîtier modulaire
Description du coffret/ armoire	Coffret - largeur 555 mm
Installation du coffret	En saillie Aligné avec le kit
Équipement fournis	1 x coffret 1 x kit de mise à la terre 6 x plaque avant 6 x rail modulaire
Type de plaque frontale	Modulaire
Nombre de modules verticaux (50 mm)	18
Nombre de rangées horizontales	6
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Normes	CEI 62208 CEI 61439-3 CEI 61439-2 CEI 61439-1

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	750 V sur JdB principaux arrière se conformer à CEI 61439-2
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[In] courant assigné d'emploi	160 A à 40 °C se conformer à CEI 61439-2
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA 1s se conformer à CEI 61439-2
[Ipk] courant assigné de crête admissible	53 kA se conformer à CEI 61439-2
Classe d'isolation électrique	Classe I
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	555 mm
Hauteur	1080 mm
Profondeur	157 mm
Poids du produit	16,06 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP30 avec porte IP31 avec porte et auvent IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte
Tenue aux chocs IK	IK07 sans porte se conformer à EN/CEI 62262 IK08 avec porte

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
Largeur de l'emballage 1	56,5 cm
Longueur de l'emballage 1	110,0 cm
Poids de l'emballage 1	17,5 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	95,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	99,5 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------