

Fiche produit

Caractéristiques

A9A15216

Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 8VA - 230Vca/8-12Vca



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iTR
Type de produit ou équipement	Transformateur
Nom de l'appareil	iTR
Type de transformateur	Petit transformateur

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie	8/12 V: +/- 15 % en charge 13/18 V: hors charge
Protection court-circuit sortie	Intégré
Puissance nominale en VA	8 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Hauteur	89 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnelrigide 2,5 mm ² Bornes type tunnelsouple 2,5 mm ² Bornes type tunnelflexible avec embout 2,5 mm ²
Longueur de dénudage des fils	6 mm
Couple de serrage	0,5 N.m

Environnement

Normes	EN 60742 EN 61558-2-6 CEI 61558-2-6
Certifications du produit	NF
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Catégorie de surtension	Classe II avec blindage de borne en option
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante de stockage	-25...80 °C

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	9,500 cm
Poids de l'emballage 1	270,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	28
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,960 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------