



Základní popis

Řada produktů	Acti 9
Typ produktu nebo součástí	Kontakt Z/V
Označení přístroje	iOF
Umístění signalizačních kontaktů	1 V/Z
[In] jmenovitý proud	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
Rozteč 9 mm	1

Doplňky

[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Montážní režim	Nacvaknutím
Montážní poloha	Left side of circuit-breaker
Upevnění	Lišta DIN
Kompatibilita hřebenové propoj. lišty	Horní: ANO
Výška	86 mm
Šířka	9 mm
Hloubka	73 mm
Hmotnost přístroje	32 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Šroubová svorka (dolní) 1 kabel(y) 1...4 mm ² - pevný Šroubová svorka (dolní) 1 kabel(y) 0,5...2,5 mm ² - ohebný Šroubová svorka (dolní) 2 kabel(y) 2,5 mm ² - pevný Šroubová svorka (dolní) 2 kabel(y) 1,5 mm ² - ohebný s koncovkou
Délka odizolování vodiče	10 mm
Krouticí moment	1 N.m dolní

Prostředí

Normy	EN/IEC 60947-5-1 GB / T 14048.5
Certifikace výrobků	CE[RETURN]UKCA
Značky kvality	EAC CCC CMIM
Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň znečištění	3
Tropikalizace	2
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-35...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	2,100 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	9,300 cm
Hmotnost balení 1	41,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	8,500 cm
Šířka balení 2	10,000 cm
Délka balení 2	27,000 cm
Hmotnost balení 2	570,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	6,300 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------