



Základní popis

Řada	Thorsman
Výrobová řada	PROchantier
Označení výrobku	Thorsman cable reel Extended
Typ produktu nebo součásti	Extension cable reel
Použití zařízení	Napájení
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
[In] jmenovitý proud	13 A
Barevný odstín	Green/black

Doplňky

Standard pro zásuvku	CEE 7/5
Outlet standard deviation	Francie
Délka kabelu	25 m
Průřez kabelu	2,5 mm²
Typ kabelu	H07RN-F3G2.5
Výška	295 mm
Šířka	394 mm
Hloubka	212 mm
Hmotnost přístroje	9,04 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP44
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	34,5 cm
Šířka balení 1	22,5 cm
Délka balení 1	41,5 cm
Hmotnost balení 1	9,97 kg
Typ balení 2	P12
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	80,0 cm
Šířka balení 2	80,0 cm
Délka balení 2	120,0 cm
Hmotnost balení 2	108,11 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------