



Základní popis

Řada	Mureva
Výrobní řada	Mureva lights
Typ produktu nebo součásti	Floodlight
Použití zařízení	Sklady a garáže Rezidenční Podpora mediálních zařízení Public areas Secure lighting Stadiums and arenas

Doplňky

Typ instalace	Venkovní
Total system power	150 W
Světelný zdroj	LED
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC
Power factor	0,9
Index podání barev	R _a =80
Světelný tok	18000 lm
Životnost žárovky	50000 H
Teplota barev	6500 K
Barevný odstín	Černá
Součást výrobku	Sensor
Třída el. izolace	Class E
Úhel paprsku	110 °
Tvar	Obdelník
Výška	342,0 mm
Šířka	278,0 mm
Hloubka	61,0 mm
Hmotnost přístroje	4,05 kg

Prostředí

Popis prostředí	Odolný proti povětrnostním vlivům
Stupeň krytí IP	IP65
Stupeň ochrany IK	IK06
Provozní teplota	-30...45 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	11 cm
Šířka balení 1	32,4 cm
Délka balení 1	40 cm
Hmotnost balení 1	4,542 kg

Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	2
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	40 cm
Délka balení 2	60 cm
Hmotnost balení 2	10,518 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	16
Výška balení 3	75 cm
Šířka balení 3	80 cm
Délka balení 3	120 cm
Hmotnost balení 3	96,144 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	5 years
--------	---------